


E21138



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; cablu ecranat
Execuție	cablu Ethernet, D-codat

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	163,6
Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

E21138



Cablu pentru conexiune Ethernet


VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, verde, ecranat; 4 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

