


E2M200



Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 Ecran L= 120
2 tensiune de alimentare L= 250

Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Execuție	camera cu iesire video O2M20x
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 60 DC
Clasa de protecție	II
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-45...85
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	72,4
Filet de montaj	M16
Materiale	Capsula: PVC; Etanșare: EPDM
Material piuliță	PVC

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PVC, negru, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



E2M200




Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video


ADAPTER CABLE M12-M16

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :
BK = negru
GY = gri
RD = roșu