


E2M202



Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video

CONNECTION CABLE M16 3M



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Execuție	camera cu iesire video O2M20x
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 DC
Clasa de protecție	II
Curent total Max. [A]	4
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-45...85
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	191,9
Materiale	Capsula: PVC; Etanșare: EPDM
Material piuliță	PVC
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 3 m, PVC, negru, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26	
Conectare electrică - mufa	
Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm	




Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video

CONNECTION CABLE M16 3M

Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

