
E2M205

Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video

CONNECTION CABLE M16 16M



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Execuție		camera cu iesire video O2M20x
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-45...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	858,5
Materiale		Capsula: PVC; Etanşare: EPDM
Material piuliță		PVC
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



E2M205


Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video

CONNECTION CABLE M16 16M

Conectare electrică

Cablu: 16 m, PVC, negru, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

