


E2M232



Monitor cu două intrări video analogice

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Aplicatie		
Aplicatie	monitorizati pana la 2 camere O2M2xx / O3M2xx	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Protecție la supratensiune		da
Alimentare pentru camera	[mA]	2000; (± 10%)
Intrări		
Intrare video	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Iesiri		
Iesire analogica in curent	[mA]	...2000; (± 10%)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...125
Umiditate la depozitare	[%]	< 75; (umiditatea relativa)
Durată de via#ă la raft	[MON]	24
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		15,3 G(rms) Domeniul de frecvență 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Monitor cu două intrări video analogice

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Date mecanice	
Greutate [g]	1342,1
Materiale	Capsula: ABS negru; fixare: Aluminu negru
Afisaj / elemente de operare	
Tip display	Afi#aj color
Dimensiunea afisajului	7"
Observații	
Observații	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - Conector mama	
Cablul: 2 m	
Conector: 2 x M16; codificare: A	
	


E2M232



Monitor cu două intrări video analogice

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Racord



RD:	L+
WH:	L-
BU:	activati camera 1
BN:	activati camera 2
WH/YE:	activati camera 3
GY:	activati camera 4 tahometru
YE:	frana de mana

1	cablu coaxial semnal video
2	ecran coaxial video GND
3	U+
4	0 V