


# E2M235



## Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



### Date electrice

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tensiune de lucru [V]      | 12 DC; ( $\pm 1,5V$ ) |
| Protecție la supratensiune | da                    |

### Condițiile mediului

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]  | -40...85                    |
| Temperatura depozitare [°C]   | -40...125                   |
| Umiditate la depozitare [%]   | < 75; (umiditatea relativa) |
| Durată de viață la raft [MON] | 24                          |
| Protecție                     | IP 67                       |

### Date mecanice

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Greutate [g] | 149                |
| Materiale    | Capsula: ABS negru |

### Accesorii

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Articole livrate | Clopot protecție |
|------------------|------------------|

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|



## Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: M16; codificare: A



#### C1...3

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | cablu coaxial semnal video |
| 2 | ecran coaxial video GND    |
| 3 | U+                         |
| 4 | 0 V                        |

### Conectare electrică - mufa

Conector: M16; codificare: A



#### MON

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | cablu coaxial semnal video |
| 2 | ecran coaxial video GND    |
| 3 | neocupat                   |
| 4 | neocupat                   |