


E2M251



Cablu de conectare pentru cutia de vizualizare multiplă E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Aplicatie

Caracteristici speciale	Fara Halogen; Adecvat portcablu
Execuție	Pentru conectare la MultiViewBox E2M250

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 DC
-------------------	-----	---------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-45...85
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	322,8
Materiale		Capsula: Zinc turnat sub presiune; Etanșare: PBT
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază îndoire la montare fixă	≥ 100 mm

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 3,85 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: Zinc turnat sub presiune



1	12 / 24 V DC roșu
2	GND alb
3	IN 1 albastru
4	IN 2 maro
5	IN 3 alb/galben
6	IN 4 gri
7	neocupat
8	neocupat