


E2D100



Cablu de conectare USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Clasa de protectie

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

0...60

Protectie

IP 54

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 61000-6-1

Date mecanice

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen; 4 x 0,25 mm²


Conectare electrică - Stecker



Cablu de conectare USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x USB, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

Conector: 1 x M8, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord

