




Buton de invatare pentru senzorii de presiune

TEACH BUTTON



Aplicatie		
Execuție		pentru senzori PM1xxx
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...30 DC
Iesiri		
Sarcina max.	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	2927
Date mecanice		
Greutate	[g]	227
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Observații		
Observații		Daca se conecteaza un buton programabil, nu este posibila comunicarea IO-Link
Unitate de ambalare		1 buc.




Buton de invatare pentru senzorii de presiune

TEACH BUTTON

Conectare electrică

Cablu: 0,9 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 30 m; între senzor #i butonul de memorizare

Racord



- | | |
|------|---------------------------------|
| 1 | operare cu 2 fire |
| 2 | operare cu 3 fire |
| OUT2 | 4...20 mA |
| | Culori conform DIN EN 60947-5-2 |