


E30436



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	66,7
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x valva de tip A DIN, drept; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,4 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru
GN/YE = verde/galben

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

