




Adaptor pentru senzorii de proces

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 inel de etansare cu margine dubla

Aplicatie

Aplicatie	aplica#ii cu ulei hidraulic; Permite orientarea senzorului
Montaj	pentru montarea țevilor; (Adaptor țevă M14 x 1,5 necesar)
Rezistență la presiune [bar]	315

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	60
Materiale	otel (1.0718 / 12L13); inox(1.4305 / 303); o#el (1.0216); FKM; Înveli# Zn-Ni
Conectare senzor	G 1/4 filet exterior
Conectarea la proces	conectare pe filet M14 x 1,5 Filet interior etansare conica:L8
Etansare	inel de etansare cu margine dubla

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------