




Componentă de rețea cu ștecher.

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E80120
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Frecvența nominală AC	[Hz]	50...60
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	100...240
Tensiune de ieșire DC	[V]	24
Curent de intrare (tensiune nominală 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2
Ieșiri		
Total curent ieșire	[A]	0,33
Condițiile mediului		
Protecție	IP 40; (M12-Conector cu fișă: IP 67)	
Date mecanice		
Greutate	[g]	135
Materiale	PPE	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cabluri: 2 m; 2 x 0,5 mm²		
Conector: 1 x M12		