




Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Articol scos din productie

Articole alternative: E33222 sau E33229

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Filet Aseptoflex
2 Etanșări

Aplicatie

Montaj	cu O-Ring
Rezistență la presiune [bar]	25

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	490
Tip montare	cu O-Ring
Materiale	inox (1.4404 / 316L); O-Inel: EPDM
Conectare senzor	Aseptoflex
Conectarea la proces	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4

Accesorii

Accesorii (opțional)	O-Ring: 5, EPDM, E30054 O-Ring: 5, FPM (Viton), E30053
----------------------	---

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------