


Fiting tip clema pentru senzori de proces

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 suruburi de fixare
2 Inel cleme
3 Adaptor

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicatie

Aplicatie	Domeniul igienei
Montaj	Înșurubare cleme
Medii recomandate	medii păstoase și cu conținut de solide
Rezistență la presiune [bar]	10
Fără spațiu mort	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-10...150
------------------------------	-----------

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	102,8
Materiale	inox (1.4404 / 316L); Inel cleme: PEEK
Moment de strângere [Nm]	< 10
Conectare senzor	Ø 6 mm
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 banda de etansare

E30144



Fiting tip clema pentru senzori de proces

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Caracteristicile suprafetei Ra/
Rz a partilor umede

Ra: < 0,8

Observatii

Unitate de ambalare

1 buc.