E30390


Interfata IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Articol scos din productie

Articole alternative: ZZ1060

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Conector mama USB tip Mini-B
2 LED Stare de functionare
3 24 V DC
4 LED erori / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)

CE IO-Link

Aplicatie		
Aplicatie		setarile de parametrizare si analiza ale unitatii
Date electrice		
Tensiunea nominala DC	[V]	5; (operatiile principale: 24 V DC)
Consum de energie	[mA]	< 500; (operatiile principale: < 1000 mA)
Clasa de protectie		III
Iesiri		
Protecție la scurtcircuit		da
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link
IO-Link Master		
Tip transfer		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Numarul de porturi clasa A		1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...45
Protectie		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Date mecanice		
Greutate	[g]	572,4

E30390

Interfata IO-Link

USB IO-LINK MASTER


Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben
	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	functie	1 x LED, verde
	erori	1 x LED, roşu

Accesorii	
Articole livrate	Cablu de conectare: M12, EVC176
	cablu USB
	plug-in power supply with international adaptation
Accesorii (op#ional)	Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - Conector mama


Conector: M12; codificare: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	neocupat

Conectare electrică

Racord



E30390

Interfata IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Conectare electrică - Conector mama

Conector: USB

