




Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	16
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16
Teste / certificari		
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.	
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.	
Date mecanice		
Greutate	[g]	269
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)	
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare	
Conectarea la proces	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	