


Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptor
- 2 Garnitura
- 3 port de scurgere
- 4 Cantă etanșare



EC 1935/2004 FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 25

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instructiuni de siguranta

Compatibilitatea dintre mediu #i materialul
produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	142,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	Clamp DN38 (1,5")
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	< 0,8 / 8
Etansare	metal la PEEK
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H3

E33405



Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Accesorii

Articole livrate

O-Inel: 1, EPDM

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.