




Adaptor de proces tip clemă DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2



- 1 port de scurgere
2 Cantă etanșare



Aplicatie	
Execuție	cu port de scurgere, pentru tebi, DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Rezistență la presiune [bar]	40
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	365
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.