


## Adaptor de proces montare #eavă DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 canelură pentru O-Ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

| Aplicatie                                           |       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execuție                                            |       | pentru tebi DN 40 (DIN 11866, Reihe A)                                                                 |
| Rezistență la presiune                              | [bar] | 40                                                                                                     |
| Teste / certificari                                 |       |                                                                                                        |
| Directiva privind echipamentele sub presiune        |       | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.      |
| Instructiuni de siguranta                           |       | Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
| Standard                                            |       | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3                                                                        |
| Date mecanice                                       |       |                                                                                                        |
| Greutate                                            | [g]   | 399                                                                                                    |
| Materiale                                           |       | otel inoxidabil (1.4435 / 316L)                                                                        |
| Conectare senzor                                    |       | G 1/2 banda de etansare                                                                                |
| Conectarea la proces                                |       | Înșurubare țevi DN40 DIN 11864-1-A-BS                                                                  |
| Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede |       | 0,4 / 4                                                                                                |
| Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866     |       | H3                                                                                                     |

# E33408



## Adaptor de proces montare #eavă DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

### Accesorii

Articole livrate

O-Inel:, FKM

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.