




Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	40
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
--	---

Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
---------------------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	175
Materiale		otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor		G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces		racordarea la tevi SMS DN25
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede		0,4 / 4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------