




Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Cantă etanșare

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	16
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	231
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4	
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario	
Conectarea la proces	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Etansare	metal la metal	
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4	

Observatii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------