


Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 Cantă etanșare

EC 1935/2004 FCM 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 40

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g] 199

Materiale în contact cu mediul

otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4

Conectare senzor

G 1 Filet interior Aseptoflex Vario

Conectarea la proces

fitting țeavă DN40 (1,5") DIN 11851

Etansare

metal la metal

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866

H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.