


Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



1 Cantă etanșare

EC 1935/2004 FCM 

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	25
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	353
Materiale în contact cu mediul		otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor		G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces		fitting țeavă DN50 (2") DIN 11851
Etansare		metal la metal
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866		H4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------