


Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Cantă etanșare

EC 1935/2004 FCM 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 25

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiuneO eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranța

Compatibilitatea dintre mediu și materialul
produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 230

Materiale în contact cu
mediul

otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4

Conectare senzor

G 1 Filet interior Aseptoflex Vario

Conectarea la proces

Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm

Etansare

metal la metal

Clasa de echipamente
igienice conform DIN 11866

H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.