


Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Cantă etanșare

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 25

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 481

Materiale în contact cu mediul

otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4

Conectare senzor

G 1 Filet interior Aseptoflex Vario

Conectarea la proces

Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Etansare

metal la metal

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866

H4

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.