


Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	40
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
--	---

Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
---------------------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	146,5
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4	
Conectare senzor	G 3/4	
Conectarea la proces	fitting țeavă DN25 (1") DIN 11851	

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------