


Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	40
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
--	---

Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
---------------------------	--

Date mecanice

Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 3/4
Conectarea la proces	fitting țevă DN40 (1,5") DIN 11851
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------