

Adaptor de proces Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E33701

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Articolul alternativ necesită utilizarea unui nou senzor cu filet exterior Aseptoflex Vario.



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 16

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 127

Materiale inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor Aseptoflex

Conectarea la proces Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Caracteristicile suprafeței Ra/Rz a partilor umede 0,4 / 4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.