


Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Articol scos din productie



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 10

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instructiuni de siguranta

Compatibilitatea dintre mediu #i materialul
produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g] 554,4

Materiale inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor Aseptoflex

Conectarea la proces Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)

Caracteristicile suprafeței Ra/
Rz a partilor umede 0,4 / 4

Clasa de echipamente
igienice conform DIN 11866 H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.