



Adaptor igienic de proces pentru teava


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E33711

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Articolul alternativ necesită utilizarea unui nou senzor cu filet exterior Aseptoflex Vario.



- 1 Cantă etanșare Aseptoflex
2 Filet Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 40

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 158

Materiale inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor Aseptoflex

Conectarea la proces fitting țeavă DN32 (1,25") DIN 11851

Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede 0,4 / 4

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.