




Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articolul alternativ necesită utilizarea unui nou senzor cu filet exterior Aseptoflex Vario.



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	25
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranța

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	581
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor		Aseptoflex
Conectarea la proces		fitting țeavă DN65 (2,5") DIN 11851
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede		0,4 / 4
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866		H4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------