



Adaptor de proces Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E33721

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Articolul alternativ necesită utilizarea unui nou senzor cu filet exterior Aseptoflex Vario.



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 25

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranța Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g]	241,8
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	Aseptoflex
Conectarea la proces	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/Rz a partilor umede	0,4 / 4
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.