



Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E33731

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Articolul alternativ necesită utilizarea unui nou senzor cu filet exterior Aseptoflex Vario.



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 40

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instructiuni de siguranta

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	167,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	Aseptoflex
Conectarea la proces	racordarea la tevi SMS DN40 (1,5")
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.