




Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

Articol scos din productie



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	25
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
--	---

Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
---------------------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	413,6
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor		Aseptoflex
Conectarea la proces		racordarea la tevi SMS DN65 (2,5")
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede		0,4 / 4
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866		H4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------