


Adaptor de montare pentru senzori de proces

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Articol scos din productie



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	16
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
--	---

Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
---------------------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	144,8
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor		Aseptoflex
Conectarea la proces		Clamp DN25
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede		0,4 / 4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------