


Adaptor de proces tip clemă DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Filet Aseptoflex
2 Cantă etanșare Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	40
------------------------	-------	----

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	234,5
Materiale		otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor		Aseptoflex
Conectarea la proces		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede		0,4 / 4
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866		H4

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------