




Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 16

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 100,5

Materiale în contact cu mediul

otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4

Conectare senzor

G 1 Filet interior Aseptoflex Vario

Conectarea la proces

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Etansare

Garnitura

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866

H4

Accesorii

Articole livrate

O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054

Accesorii (opțional)

O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123

inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.