


Adaptor de proces Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	25
Teste / certificari		
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.	
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.	
Date mecanice		
Greutate	[g]	226
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4	
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario	
Conectarea la proces	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Etansare	Garnitura	
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4	
Accesorii		
Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054	
Accesorii (op#ional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123	
	inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	