




Piese T

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 Suprafață etanșată

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar]

25

Nota legata de rezistenta la presiune

pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranța

Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g]

273,5

Materiale în contact cu mediul

inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4

Conectare senzor

G 1 Aseptoflex Vario

Conectarea la proces

Adaptor sudură Ø 19 mm

Etansare

Garnitura

Accesorii

Articole livrate

O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054

Accesorii (opțional)

O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.