


Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



- 1 Suprafață etanșată
2 G1 Filet interior Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 40

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instructiuni de siguranta

Compatibilitatea dintre mediu #i materialul
produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g] 139,2

Materiale otel inoxidabil (1.4435 / 316L)

Conectare senzor G 1 Filet interior Aseptoflex Vario

Conectarea la proces racordarea la tevi SMS DN40 (1,5")

**Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS**

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4
Etansare	Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4
Accesorii	
Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	inel de etansare: 1, PEEK, FDA-conform, E30124
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.