


Adaptor proces universal

ADAPT UNI RD52



- 1 O-Inel 30 x 2, FKM
2 O-Inel 36 x 3, EPDM

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 16

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instructiuni de siguranta

Compatibilitatea dintre mediu #i materialul
produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g] 378

Materiale în contact cu
mediul

otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4

Conectare senzor

G 1 Aseptoflex Vario

Conectarea la proces

Adaptor proces universal Rd 52

Etansare

Garnitura

**Adaptor proces universal**

ADAPT UNI RD52

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4
Accesorii	
Articole livrate	O-Inel: 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
	O-Inel: 30 x 2, FKM
	O-Inel: 36 x 3, conform EPDM, FDA
Accesorii (opțional)	O-Inel: 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
	inel de etansare, conform PEEK, FDA, E30124
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.