




Cap de masurare pentru senzorii de temperatura cu infrarosu

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...250


Date mecanice

Greutate [g]	169,5
Materiale	AlMg3 negru eloxat; inox(1.4305 / 303); piulite de blocare: inox (1.4301 / 304); O-Inel: FKM
Material lentila	sticla optica temperata
Moment de strângere [Nm]	0,165

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

diagrame si grafice



- 1 diametrul spotului masurat
- 2 distanta de masurare