




Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura

WELDING THERMOWELL G1/2



Aplicatie		
Execuție		pentru senzori de temperatură EL = 200 mm
Rezistență la presiune	[bar]	100
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	173
Date mecanice		
Greutate	[g]	505
Dimensiuni	[mm]	Ø 10
Materiale		inox (1.4571/316Ti)
Conectare senzor		G 1/2
Conectarea la proces		Adaptor sudură Ø 30 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede		< 0,6 / -
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.