




Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie	
Execuție	pentru senzori de temperatură EL = 100 mm
Rezistență la presiune [bar]	300
Date mecanice	
Greutate [g]	171,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare Ø 6 mm
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 34 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	≤ 0,6 / -
Lungime de instalare EL [mm]	99
Lungime alezaj BL [mm]	137
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.