




Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie		
Execuție		pentru senzori de temperatură EL = 350 mm
Rezistență la presiune	[bar]	400
Precizia / Devieri		
Max viteza permisa de curgere	[m/s]	13
Date mecanice		
Greutate	[g]	1577,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor		1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT
Conectarea la proces		Adaptor sudură Ø 38,1 mm
Lungime de instalare EL	[mm]	267
Lungime alezaj BL	[mm]	304,8
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.