


Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicatie		
Execuție		pentru senzori de temperatură EL = 150 mm
Rezistență la presiune	[bar]	16
Date mecanice		
Greutate	[g]	197,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor		G 1/2 banda de etansare Ø 6 mm
Conectarea la proces		G 1/2
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede		≤ 0,6 / -
Lungime de instalare EL	[mm]	118
Lungime alezaj BL	[mm]	187
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.