


Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicație

Execuție

pentru senzori de temperatură EL = 100 mm

Rezistență la presiune

[bar]

25

Date mecanice

Greutate

[g]

241

Materiale

inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor

1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT

Conectarea la proces

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Caracteristicile suprafeței Ra/
Rz a partilor umede

≤ 0,6 / -

Lungime de instalare EL

[mm]

64

Lungime alezaj BL

[mm]

101,6

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.