


Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicație

Execuție	pentru senzori de temperatură EL = 300 mm
Rezistență la presiune [bar]	25

Date mecanice

Greutate [g]	500,5
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT
Conectarea la proces	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	≤ 0,6 / -
Lungime de instalare EL [mm]	191
Lungime alezaj BL [mm]	228,6

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------