


Teavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Aplicatie

Execuție	pentru senzori de temperatură EL = 350 mm	
Rezistență la presiune	[bar]	25

Date mecanice

Greutate	[g]	653
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor		1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT
Conectarea la proces		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede		≤ 0,6 / -
Lungime de instalare EL	[mm]	267
Lungime alezaj BL	[mm]	304,8

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------