


## Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

## Aplicație

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Execuție                     | pentru senzori de temperatură EL = 100 mm |
| Rezistență la presiune [bar] | 25                                        |

## Date mecanice

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Greutate [g]                                           | 296,2                                            |
| Materiale                                              | inox (1.4404 / 316L)                             |
| Conectare senzor                                       | 1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT |
| Conectarea la proces                                   | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)             |
| Caracteristicile suprafeței Ra/<br>Rz a partilor umede | ≤ 0,6 / -                                        |
| Lungime de instalare EL [mm]                           | 64                                               |
| Lungime alezaj BL [mm]                                 | 101,6                                            |

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|